

## SM-10S Honor2

- **La Du monde meilleur & seulement permanent seulement, lent en mouvement. poids léger En 2 parties électrique scooter**
- **Il assure la mobilité des personnes âgées et à mobilité réduite ainsi que de nombreuses personnes qui se sentent timides en fauteuil roulant. Maintenant, ils peuvent "Stand N Walk" Fièrement.**
- **Il peut être chargé dans une voiture en quelques secondes**
- **Il est permis dans les avions et ailleurs.**

### PROBLÈMES

Les gens ne peuvent pas charger les scooters actuels dans le coffre de leur voiture ou voyager avec eux. Tous sont constitués d'une partie volumineuse lourde. Certaines utilisent des batteries plomb-acide non autorisées et / ou nécessitent un support de véhicule. Tous les scooters sont rapides, non autorisés dans la plupart des lieux publics et des compagnies aériennes. rendant ainsi impossible les voyages avec des scooters indispensables.

### SOLUTION

Trottinette électrique à 3 roues en 2 parties, debout, ultra lente, ultra-portable. Cela résout tous les problèmes connus. Il peut être désassemblé et chargé dans un coffre en sept secondes. Il est autorisé partout, y compris dans les avions et tous les lieux publics. En conformité avec la réglementation de la TSA et des compagnies aériennes.

### AVANTAGES

1. Permanent seulement, lent en mouvement, deux lightweight les pièces, facile à porter et utilisation
2. Lent en mouvement à 4,35 Mph , plus sûr.
3. Plus haute la vitesse des modèles sont disponible sur ordres de MOQ 100
4. Tripler Disque frein système pour tout Trois roues
5. Auto moteur couper tandis que en utilisant la freins
6. Assemblé-démonté dans secondes, facile à charge dans voiture tronc.
7. Utilisateurs faire ne pas avoir besoin à acheter une véhicule porte
8. Il donne personnes qui ressentir complexé à utilisation fauteuils roulants une cadeau de la vie. À présent ils pouvez Supporter N Marche fièrement.
9. Excellent pour tout fins: personnel, commercial, industriel et Sécurité.
10. Permis partout pour étant lent en mouvement
11. A un automatique consolider bagage transporteur
12. Pliable Colume pour facile augmentation Diminution de colume Longueur.



1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar

1. Motor  
 2. Baterai  
 3. Roda  
 4. Stang  
 5. Rem  
 6. Lampu  
 7. Bumper  
 8. Rantai  
 9. Pedal  
 10. Saklar